



## CCTP - LA MINI BOUCLE INDUCTOPHONE DE COMPTOIR - C 400/C 800/C 2000

### Boucles malentendants "T"

Il sera mis en place des boucles à induction répondant, pour les malentendants, aux exigences réglementaires d'accès des PMR dans les ERP et à la norme CEI 60 118-4.

Une boucle à induction émet un champ magnétique qui permet à une personne équipée d'une prothèse auditive "contour d'oreille" de recevoir, en commutant sur "T", un son très pur et fortement amplifié et de s'isoler du bruit ambiant.

#### La norme et la pratique distinguent :

- la boucle périmétrique sonorisant toute une salle ou un espace,
- la mini boucle implantée dans un comptoir pour une écoute individuelle,
- la boucle de comptoir (dialogue) associée à une boucle de salle (appel général),
- la mini boucle implantée à l'aplomb d'un interphone,
- les mini boucles nomades pour usage occasionnel ou itinérant.

Un pictogramme normalisé indique la présence de la boucle. Les appareils auditifs en position "T" sont sensibles à la proximité de fortes intensités (armoire TGBT) ; les boucles ne réagissent pas à ces perturbations.

### La mini boucle inductophone d'accueil - C 400/C 800/C 2000

Le respect de la norme d'accessibilité d'un malentendant commence à l'entrée de l'ERP au comptoir d'accueil. Les malentendants non appareillés « T » sont les plus nombreux, ils seront aidés par la mise en place sur le comptoir d'un combiné, qui placé à l'oreille, les isolera du bruit et leur délivrera un message intelligible.

Les mini BIM **C 400** compactes rayonnent à 50 cm.

Les **C 800** avec câble sous la tablette ou boîtier planar rayonnent à 90 cm.

Les **C 2000** avec câble rayonnent à 2 m.

Elles seront choisies en fonction des portées souhaitées et des contraintes d'intégration.

Les mini BIM sont composées d'un pupitre micro sur bras flexible recevant en face arrière l'alimentation 220 V AC/15 V DC la sortie vers le boîtier compact **C 400** ou l'ampli + câble **C 800/C 2000** et le combiné d'écoute pour les non appareillés.

En exigence de portée de 50 cm, l'inductophone de comptoir sera du type **Toptronic C 400 41.019.07**.

En exigence de portée de 90 cm, l'inductophone de comptoir sera du type **Toptronic C 800 41.039.07**.

En exigence de portée de 90 cm, avec ampli et boucle en boîtier type planar IP 66, la solution sera du type **Toptronic 41.039.09**.

En exigence de portée de 2 m, l'inductophone de comptoir sera du type **Toptronic C 2000 41.049.07**.