



Malentendants


inductophone de comptoir d'accueil : *pack C 900/1500*

Intégré dans le comptoir, disponible en permanence, respectueux de la discrétion (portée 90 cm), émettant grâce au micro directionnel agent un son pur très intelligible et offrant au visiteur « non T » un combiné d'écoute.



inductophone de salle : *transfo 50 W*

Une architecture simple et efficace avec câble rayonnant 1 x 6/10^{ème} posé en périphérie de la salle, branché sur le transfo à induction 50 W, relié à l'ampli 100 V dédié, cascadié sur l'ampli de sonorisation HP.



pochette BIM/combiné de dialogue à domicile : *IB 500*

Sonorise un dialogue en tête à tête avec un malentendant appareillé « T » ou « non T »



l'outil de contrôle de boucle malentendant : *inductomètre*



l'écouteur de boucle personnel : *inducto*



Déficients visuels

la balise sonore pour déficients visuels : *directon*

