

Mobiles Induktofon M 900

Die tragbare Thekenschleife



TOPTRONIC
LE DIALOGUE ELECTRONIQUE
BIEN AJUSTE

Nehmen Sie ihre **M 900** Schleife mit ihrem schwerhörigen Besucher von der Empfangstheke mit ins Beratungsbüro.

M 900 entspricht der CEI 118-4 Norm für Schleifen.

M 900 konzentriert die Erfahrung von **Toptronic** auf dem Gebiet der Minischleife für Empfangsdialog.

M 900 kompakt und robust beinhaltet direktionelles Mikrofon für die Serviceperson, Planarschleife und Handhörer für die schwerhörigen Besucher ohne Schleifen Empfang.

Induktofon **M 900** - Referenz 41.039.26



M 900 wird auf die Theke gestellt. Sein flaches Gehäuse gewährleistet offene Sicht.

M 900 ist voreingestellt und braucht weder Tasten noch Notiz. Einfach an dem Strom anschließen und reden.

Die Serviceperson spricht 30 cm vor dem Mikrofon, die grüne Led zeigt das **M 900** an ist. Sie wird rot im Gespräch.

Die Tragweite der Strahlung ist für die Diskretion auf 90 cm beschränkt.

Der Schwerhörige mit „T“ Funktion sieht das Piktogramm und schaltet sein Hörgerät auf „T“. Er hört ein klares gut verständliches sehr lautes Signal.

Schwerhörige ohne „T“ Funktion oder ohne Hörgerät können mit dem Handhörer gut verstehen.


M 900 mit Piktogramm B 200 x T 205 X H 48/85 cm

Referenz 41.039.26

Transportkoffer : 41.039.27



Die Strahlung vom Induktofon M 900 entspricht CEI 60118-4



M 900

Komposition

- extraflaches kompaktes Pult
Gehäuse ABS B 200 x T 205 x H 45/85 Zm
- beinhaltet :
 - . direktionelles Mikrophon auf Schwenkarm 30 cm
 - . doppelseitig bedruckte Planarschleife
 - . 6 W - D Klasse Verstärker - geringer Stromverbrauch
 - . Handhörgerät für Schwerhörige ohne „T“ Funktion
 - . Netzteil 230 V AC/15 V DC

Planarschleife ist eine avantgardistische Technologie der **Toptronic** Forschung : die Induktionsschleife ist auf der Elektronikplatine doppelseitig bedruckt.

Sofortige Inbetriebnahme

- die Jack vom Netzteil einstecken
- das Netzteil an den Strom anschliessen
- das Gerät auf die Theke stellen, Mikrophon 30 Zm vor der Serviceperson
- Handhörer gut zugänglich
- Funktion über Led grün/rot angezeigt
- Prüfung der Induktionstrahlung durch Abhören von einem „T“ Schwerhörigen oder mit Induktometer
- Reichweite 90 Zm

Induktometer


- das Werkzeug der Induktionsschleifeneinrichter
- ermöglicht das Abhören von Schleifen
- kann an einer Schwerhörigen verliehen werden

Indukto

- das Schleifenabhörgerät für jedermann
- ermöglicht das klare, laute Signal der Schleife zu geniessen
- arbeitet mit 2 Batterien 1,5 V mit Stromlader
- ultraleichte Kopfhörorganitur

41.039.26

41.039.26



41.014.11



TOPTRONIC

11 rue du Tanin
BP 60052
67382 LINGOLSHEIM CEDEX
Tél : 03 88 77 49 75
Fax : 03 88 77 49 77
e-mail : contact@toptronic.fr
<http://www.toptronic.fr>