

CCTP

La mini boucle inductophone d'interphonie compact I 500 - I 900 - I 2000 planar



TOPTRONIC
LE DIALOGUE ELECTRONIQUE
BIEN AJUSTE

AFPAPH



Il sera mis en place dans le cadre de la Loi Handicap, sur l'interphone, sur le PC ou sur le vidéo-projecteur, une boucle malentendant émettant en rayonnement magnétique le signal audio du haut-parleur.

Ce rayonnement, conforme NF EN 60118-4, sera capté par les prothèses malentendants, commutées en position « T » à la vue du pictogramme.

La boucle sera du type **inductophone d'interphonie compact Toptronic I 500 - I 900 - I 2000**

I 500 - Portée 50 cm - IP54 interphones : portiers, EAS



41.029.01
saillie



alimentation
41.000.15



41.029.03
encastré

I 900 planar - Portée 90 cm - IP66 interphones : ascenseurs, sas



41.039.14
circuit rayonnant



alimentation
41.000.15


I 2000 planar - Portée 2 m - IP 66 Muséographie - couverture 4 x 2 m



41.049.14
circuit rayonnant



alimentation
41.000.16



41.014.12 - **inducto**
écouteur personnel



41.014.11 - **inductomètre**
contrôle de boucle

TOPTRONIC

11 rue du Tanin
BP 60052
67382 LINGOLSHEIM CEDEX
Tél : 03 88 77 49 75
Fax : 03 88 77 49 77
e-mail : contact@toptronic.fr
<http://www.toptronic.fr>

31.05.2022