

La boucle d'accueil portable M 900

Boucle magnétique malentendants de comptoir



Dans les ERP, la boucle d'accueil malentendants est vivement conseillée (Loi Handicap). Elle peut être fixe ou mobile, déplaçable de l'accueil à un bureau de conseil.

Elle doit répondre à plusieurs impératifs :

- émettre pour les malentendants appareillés « T » un rayonnement conforme à la norme NF 60118-4
- être intelligible, même en situation bruyante, ce qui impose un micro agent directionnel
- offrir une écoute confortable aux malentendants n'écoutant pas la boucle : un combiné accessible à décrocher
- la conversation doit être discrète envers les tiers : portée limitée à 90 cm

Toptronic M 900
41.039.26



M 900, la boucle magnétique mobile **Toptronic** répond à ces exigences :

- compacte et complète, elle intègre toutes les fonctions
- facile à mettre en œuvre, il suffit de brancher sur secteur
- placée face à face de l'agent et du visiteur
- extraplate, elle libère la vue
- robuste et facile à transporter
- compatible prothèses auditives, implants cochléaires, récepteur à induction
- fabriquée en France, elle utilise la technologie exclusive du circuit rayonnant imprimé planar




TOPTRONIC
LE DIALOGUE ELECTRONIQUE
BIEN AJUSTE

AFPAPH



Le rayonnement magnétique de l'inductophone M 900 - 41.039.26



Composition

- pupitre compact extra plat
- boîtier ABS L 200 x P 205 x H 25/45 cm
- micro agent directionnel sur bras flexible 30 cm
- circuit rayonnant imprimé
- technologie planar imprimé
- ampli 6 W - classe D faible consommation
- combiné d'écoute « malentendants non T »
- alimentation 230 V AC/15 V DC

41.039.26

41.039.26



Positionnement

Sur le comptoir entre l'agent et le visiteur


Mise en route facile

- brancher l'alimentation sur la jack du boîtier et sur le secteur
- la led verte s'allume. Elle est rouge en émission.

L'inductomètre

Permet le contrôle du rayonnement de la boucle à l'intérieur de l'espace prévu 80 cm x 200 cm. Il peut être prêté au malentendant

41.014.11



L'inducto

Boîtier d'écoute de boucle grand public fourni avec chargeur et batteries pour 16 heures d'autonomie.

41.014.12



TOPTRONIC

11 rue du Tanin
BP 60052
67382 LINGOLSHEIM CEDEX
Tél : 03 88 77 49 75
Fax : 03 88 77 49 77
e-mail : contact@toptronic.fr
<http://www.toptronic.fr>