



# TOPTRONIC

11 rue du Tanin - BP 60052  
67382 LINGOLSHEIM CEDEX  
Tél : 03 88 77 49 75 - Fax : 03 88 77 49 77  
E-mail : contact@toptronic.fr -  
Internet : www.toptronic.fr

04.01.2024

## Institut Pasteur Paris



### 8 mini boucles d'accueil

inductophones C 900/1500  
intégrés dans le comptoir



#### Les exigences de la boucle d'accueil :

- intelligibilité de l'agent même en milieu bruyant
- efficacité du rayonnement magnétique à proximité
- silence du rayonnement au-delà du mètre
- disponibilité du combiné d'écoute pour les « non appareillés T »
- visibilité du pictogramme indiquant la boucle
- permanence du signal efficace

### Pack C 900/1500 - 41.039.07




pupitre agent  
micro directionnel



ampli de  
boucle 6 W



câble rayonnant  
multifils 1500




combiné d'écoute  
pour visiteur « non  
appareillé T »

Installateur MODIF

# Toptronic C 900/1500

## la mini boucle malentendants de comptoir



La mini boucle de comptoir **C 900/1500** est conforme à la norme NF 60118-4.  
Elle couvre efficacement l'espace devant l'accueil en profondeur 90 cm et en largeur 2,60 m.  
Elle est inaudible au-delà.

## L'inductophone de comptoir C 900 est fixe, intégré dans le meuble

L'intégration dans le comptoir garantit :

- durabilité
- performances

Il rayonne en permanence, l'agent ne doit pas se préoccuper de discerner un visiteur malentendant

Le câble rayonnant est disposé en boucle 600 x 200 mm face au visiteur.

Le combiné est posé sur la table à portée de sa main.

Il n'y a pas de gêne visuelle.



## Les éléments du pack C 900/1500 - 41.039.07



pupitre  
41.000.01



face arrière  
pupitre



combiné  
41.000.05



ampli  
41.039.11



câble 1500 ou 3600  
41.039.12/13



alimentation  
400.054.01

## Les déclinaisons

Les boîtiers compacts planar concentrent l'ampli et la BIM en circuit imprimé.


Planar est une exclusivité **Toptronic**.

### C 900 planar



Pack 41.039.16

### C 2000 planar



Pack 41.049.17

### C 2000 câble 3600



41.049.11/41.039.13

## Les pupitres

### Micro splitté



42.000.01D 40.005.48 TED

### Micro HF



42.000.01D



11.025.51D

## L'écoute

### Test de boucle inductomètre



41.014.11

### Ecouteur privé inducto



41.014.12