

zaura® l'émetteur Auracast™

Diffusion audio Bluetooth LE audio 5.3



TOPTRONIC
LE DIALOGUE ELECTRONIQUE
BIEN AJUSTE

zaura® émet un flux audio simultané couvrant tous les écouteurs Auracast™ connectés via smartphone et en particulier les prothèses auditives.

Le flux Auracast™ est caractérisé par son économie d'énergie, sa qualité sonore exceptionnelle, la possibilité avec plusieurs **zauras®** d'émettre différentes langues dans un même espace.

Toptronic®, très présent sur les différents créneaux de l'écoute malentendants en boucles magnétiques, propose d'ajouter un module **zaura®** à ses inductophones® et d'être ainsi dès aujourd'hui à l'écoute du futur.

zaura®



11.020.04 - 11.020.20

zaura® est proposée en portée 4 m et 20 m.

zaura® dispose d'entrées ligne 0 dB 600 Ω et 100 V avec alimentation 15 V et d'une entrée RJ45 dédiée aux pupitres inductophones®.

L'écoute Auracast™ est déclenchée par smartphone avec application broadcast et lecture QRcode et matérialisée par l'écouteur normoentendants ou malentendants Auracast™.

zaura® se branche en écoute malentendants sur tous les systèmes **Toptronic** : inductophones de comptoir et de salles, interphones de guichet **duo dynamic**, Clarson **public 4** et interphones IP/PoE **NeuroKom®**.

zaura® 4 : l'émetteur Auracast d'accueil

zaura® 4, avec portée de 4 m est dédié à la sonorisation de proximité :

- dialogue d'accueil avec pupitre agent (RJ45)
- petites salles de musées (ligne 100 V ou 0 dB 600 Ω)

zaura® 4 : accueil Auracast

Le visiteur appaire le flux Auracast en flashant le code source pupitre agent **Toptronic** + alimentation + **zaura®**



41.000.01



11.020.04

zaura® 4 avec pack C900

Le visiteur à l'accueil bénéficie selon son équipement de la BIM, d'Auracast ou du combiné pour écouter l'agent



C 900 planar : 41.039.09



11.020.04

zaura® 4 émission petites salles

- source PC 0 dB 600 Ω

- source ampli 100 V en parallèle HP



11.020.04



11.025.33



11.020.04.1

zaura® 20 : l'émetteur Auracast des salles

zaura® 20, avec portée de 20 m est dédié à la sonorisation de salles, de spectacles, culturelles et de sport.

zaura® 20, posé au plafond au milieu de la salle couvre une sphère de 20 m de rayon.

Il peut être utilisé en source 0 dB 600 ohms et est normalement branché en parallèle des HP en ligne 100 V, ainsi qu'en liaison avec un transfo à induction, alimentant une boucle à induction magnétique.

zaura® 20 en sonorisation

Source 0 dB 600 Ω
Source 100 V avec HP

Source 0 dB 600 Ω



11.020.20



Source 100 V avec HP



11.025.33/34/35/36



11.020.21

zaura® 20 avec BIM et HP

Source 100 V ampli 30/240 W



11.025.33/34/35/36



11.020.14



11.020.21

TOPTRONIC

11 rue du Tanin
67380 LINGOLSHEIM
Tél : 03 88 77 49 75
e-mail : contact@toptronic.fr
<http://www.toptronic.fr>

14.04.2026